

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×24G, Hoogte mm/aantal lades: 800/7**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931005 800/7
GTIN	4062406062422
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×28G, met lades 20×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 20×24

Hoogte: 800 mm

Breedte: 600 mm

Diepte: 700 mm

Nuttige hoogte: 700 mm
 Nuttige hoogte voor lades: 700 mm
 Lades nuttige breedte: 500 mm

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte in G	20
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Nuttige hoogte	700 mm
Hoogte	800 mm
Aantal deuren	0
Breedte	600 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Lades nuttige diepte	600 mm
Aantal lades	7
Lades nuttige breedte	500 mm
Gewicht	113 kg
Diepte	700 mm
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Lade, 75 kg Fronthoogte lade 100 mm	931043 100
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 50 mm	931043 50
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 75 mm	931043 75
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 200 mm	931043 200
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 150 mm	931043 150
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm	931035 800