

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×24G, Hoogte mm/aantal lades: 800/5A**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931005 800/5A
GTIN	4062406062392
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×28G, met lades 20×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 125, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte in G	24

Lades nuttige diepte	600 mm
Aantal deuren	0
Breedte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Diepte	700 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	300 mm
Hoogte	800 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Aantal lades	5
Nuttige hoogte	700 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Gewicht	95 kg
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,75 kg Fronthoogte lade 100 mm	931043 100
Lade,75 kg Fronthoogte lade 125 mm	931043 125
Lade,75 kg Fronthoogte lade 75 mm	931043 75
Lade,75 kg Fronthoogte lade 300 mm	931043 300
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm	931035 800