

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931005 1000/7
GTIN	4062406062439
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×28G, met lades 20×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 20×24

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 600 mm

Diepte: 700 mm

Nuttige hoogte: 900 mm  
 Nuttige hoogte voor lades: 900 mm  
 Lades nuttige breedte: 500 mm

## Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
Hoogte	1000 mm
Breedte	600 mm
Gewicht	123 kg
Aantal lades	7
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige breedte	500 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	300 mm
Aantal deuren	0
Diepte	700 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Aantal uittrekbare legborden	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x24G
Producttype	Gereedschapskast

## Accessoires

Lade, 75 kg Fronthoogte lade 75 mm	931043 75
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 50 mm	931043 50
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 300 mm	931043 300
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 150 mm	931043 150
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 100 mm	931043 100
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 125 mm	931043 125
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1000 mm	931035 1000