

 GRIDLINE**Montagewagen voor lades, 20×24G, Hoogte mm/aantal lades: 860/0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931027 860/0
GTIN	4062406062460
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 20×24G.

Montagewagen in 24×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®- handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 931046 of nr. 931048 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Materiaaldikte: 1,2 mm

Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging

Hoogteverstelling in raster: 25 mm

Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 885 mm

Breedte: 600 mm

Diepte: 700 mm
 Nuttige hoogte: 600 mm
 Ladenbehuizing hoogte: 700 mm
 Maximale belastbaarheid: 600 kg

Technische beschrijving

Maximale belastbaarheid	470 kg
Breedte	600 mm
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Nuttige hoogte	600 mm
Gewicht	54 kg
Wiel-Ø	125 mm
Hoogte	885 mm
Diepte	700 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×24G

Accessoires

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 250 mm	931046 250
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 150 mm	931046 150
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 300 mm	931046 300
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 75 mm	931046 75

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 200 mm	931046 200
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 100 mm	931046 100
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 50 mm	931046 50
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 125 mm	931046 125
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X24	951910 20X24
Set antislipmatten voor lades, 5-delig Afmeting in G 20X24	951885 20X24
Mat voor lades Afmeting in G 20X24	951830 20X24