

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 800/5**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 125, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige breedte in G	26

Nuttige hoogte	700 mm
Breedte	750 mm
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden	nee
ComfortClose	nee
Aantal lades	5
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	115 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Aantal deuren	0
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	300 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Aantal uittrekbare legborden	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26×24G

Producttype

Gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,75 kg fronthoogte lade 100 mm	931163 100
Lade,75 kg fronthoogte lade 300 mm	931163 300
Lade,75 kg fronthoogte lade 75 mm	931163 75
Lade,75 kg fronthoogte lade 125 mm	931163 125
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm	931155 800