

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 800/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931105 800/6
GTIN	4062406062521
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

**Technische beschrijving**

Lades nuttige diepte in G	24
Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden	nee

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Hoogte	800 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	250 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
Aantal lades	6
Lades nuttige breedte	650 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Gewicht	125 kg
ComfortClose	nee
Diepte	700 mm
Breedte	750 mm
Aantal deuren	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Gereedschapskast

---

## Accessoires

Lade,75 kg fronthoogte lade 100 mm	931163 100
Lade,75 kg fronthoogte lade 50 mm	931163 50
Lade,75 kg fronthoogte lade 125 mm	931163 125
Lade,75 kg fronthoogte lade 75 mm	931163 75
Lade,75 kg fronthoogte lade 250 mm	931163 250
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm	931155 800