

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/10**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931105 1000/10
GTIN	4062406062620
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
Aantal lades	10

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	183 kg
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Hoogte	1000 mm
Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden	nee
Lades nuttige breedte in G	26
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Aantal deuren	0
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Breedte	750 mm
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %

Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Lade,75 kg fronthoogte lade 100 mm	931163 100
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,75 kg fronthoogte lade 75 mm	931163 75
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1000 mm	931155 1000