

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1250/9**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 931105 1250/9 |
| GTIN | 4062406062644 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|--------|
| Diepte | 700 mm |
| Lades nuttige diepte | 600 mm |

| | |
|--|--------------------|
| Nuttige hoogte voor lades | 1150 mm |
| Hoogte | 1250 mm |
| Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden | nee |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Lades nuttige breedte | 650 mm |
| Ladefronthoogte | 75 mm |
| Ladefronthoogte | 75 mm |
| Ladefronthoogte | 100 mm |
| Ladefronthoogte | 100 mm |
| Ladefronthoogte | 125 mm |
| Ladefronthoogte | 125 mm |
| Ladefronthoogte | 150 mm |
| Ladefronthoogte | 200 mm |
| Ladefronthoogte | 200 mm |
| ComfortClose | nee |
| Lades nuttige breedte in G | 26 |
| Lades nuttige diepte in G | 24 |
| Gewicht | 187 kg |
| Breedte | 750 mm |
| Aantal lades | 9 |
| Aantal deuren | 0 |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 26x24 |
| Nuttige hoogte | 1150 mm |
| Aantal uittrekbare legborden | 0 |
| Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek | nee |
| Materiaaldikte | 1,2 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |

| | |
|-----------------------------|---|
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 26x24G |
| Producttype | Gereedschapskast |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Lade,75 kg fronthoogte lade 75 mm | 931163 75 |
| Lade,75 kg fronthoogte lade 125 mm | 931163 125 |
| Lade,75 kg fronthoogte lade 150 mm | 931163 150 |
| Lade,75 kg fronthoogte lade 100 mm | 931163 100 |
| Lade,75 kg fronthoogte lade 200 mm | 931163 200 |
| Slotplaat voor GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1250 mm | 931155 1250 |