

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	35 mm
Schachtgrootte	40 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	48 mm
Kniehefboom	259015 1
Plaatafmeting	19 mm
Verenset	259044 1
geschikte wisselplaat	SN.. 1906..
Totale lengte L	250 mm
ISO-code houder	PSBNR/L 4040S19
Onderlegplaat	259031 16
Set verende stiften	259047 1
Kniehefboomschroef	259018 1
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder