

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/9****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 931115 1000/9 |
| GTIN          | 4062406062910 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm  
 Nuttige hoogte: 900 mm  
 Nuttige hoogte voor lades: 900 mm  
 Lades nuttige breedte: 650 mm

## Technische beschrijving

|  |         |
|--|---------|
| Nuttige hoogte                                 | 900 mm  |
| Diepte   | 700 mm  |
| Aantal deuren                                  | 0       |
| Lades nuttige breedte                          | 650 mm  |
| Hoogte   | 1000 mm |
| Lades nuttige diepte in G                      | 24      |
| Lades nuttige diepte                           | 600 mm  |
| Nuttig ladeoppervlak in G                      | 26×24   |
| Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden | nee     |
| Gewicht  | 170 kg  |
| Breedte  | 750 mm  |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen       | ja      |
| Nuttige hoogte voor lades                      | 900 mm  |
| Lades nuttige breedte in G                     | 26      |
| Aantal lades                                   | 9       |
| Ladefronthoogte                                | 50 mm   |
| Ladefronthoogte                                | 75 mm   |
| Ladefronthoogte                                | 75 mm   |
| Ladefronthoogte                                | 75 mm   |
| Ladefronthoogte                                | 75 mm   |
| Ladefronthoogte                                | 100 mm  |
| Ladefronthoogte                                | 100 mm  |
| Ladefronthoogte                                | 150 mm  |
| Ladefronthoogte                                | 200 mm  |

|  |  |
|--|--|
| ComfortClose   | nee  |
| Aantal uittrekbare legborden                             | 0  |
| Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek           | nee  |
| Materiaaldikte   | 1,2 mm   |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                | 200 kg   |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 %  |
| Uittrekbaarheid lade                                     | Uittrekbeveiliging   |
| Hoogteverstelling in raster                              | 25 mm  |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut                                     | 26x24G   |
| Producttype  | Gereedschapskast   |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 200 mm                      | 931165 200  |
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 100 mm                      | 931165 100  |
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 150 mm                      | 931165 150  |
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 75 mm                       | 931165 75   |
| Slotplaat voor GridLine Type HU21                         | 914227 HU21 |
| Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1000 mm | 931155 1000 |
| Lade, 75 kg fronthoogte lade 50 mm                        | 931163 50   |