

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 800/7**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931115 800/7
GTIN	4062406062743
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte: 800 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm
 Nuttige hoogte: 700 mm
 Nuttige hoogte voor lades: 700 mm
 Lades nuttige breedte: 650 mm

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige breedte	650 mm
Breedte	750 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Lades nuttige diepte	600 mm
Gewicht	136 kg
Aantal lades	7
Geribbelde rubbermat in arolrand aan 3 zijden	nee
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Aantal deuren	0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Diepte	700 mm
Hoogte	800 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Aantal uittrekbare legborden	0

Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Lade, 200 kg fronthoogte lade 75 mm	931165 75
Lade, 200 kg fronthoogte lade 125 mm	931165 125
Lade, 200 kg fronthoogte lade 150 mm	931165 150
Lade, 200 kg fronthoogte lade 100 mm	931165 100
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm	931155 800
Lade, 75 kg fronthoogte lade 50 mm	931163 50