

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931115 1000/7
GTIN	4062406062774
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm  
 Nuttige hoogte: 900 mm  
 Nuttige hoogte voor lades: 900 mm  
 Lades nuttige breedte: 650 mm

## Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte in G	24
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Hoogte	1000 mm
Gewicht	147 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Aantal lades	7
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Ladefronthoogte	300 mm
Breedte	750 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
ComfortClose	nee
Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden	nee
Lades nuttige breedte	650 mm
Aantal deuren	0
Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee

Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Gereedschapskast

## Accessoires

Lade, 200 kg fronthoogte lade 100 mm	931165 100
Lade, 200 kg fronthoogte lade 75 mm	931165 75
Lade, 200 kg fronthoogte lade 200 mm	931165 200
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade, 200 kg fronthoogte lade 300 mm	931165 300
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1000 mm	931155 1000
Lade, 75 kg fronthoogte lade 50 mm	931163 50