

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1250/9**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931115 1250/9
GTIN	4062406062941
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Aantal deuren	0
---------------	---

Nuttig ladeoppervlak in G	26x24
Gewicht	187 kg
Lades nuttige breedte	650 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Diepte	700 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige diepte	600 mm
Geribbelde rubbermat in arolrand aan 3 zijden	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige breedte in G	26
ComfortClose	nee
Aantal lades	9
Breedte	750 mm
Nuttige hoogte	1150 mm
Hoogte	1250 mm
Nuttige hoogte voor lades	1150 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %

Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Lade,200 kg fronthoogte lade 75 mm	931165 75
Lade,200 kg fronthoogte lade 150 mm	931165 150
Lade,200 kg fronthoogte lade 200 mm	931165 200
Lade,200 kg fronthoogte lade 125 mm	931165 125
Lade,200 kg fronthoogte lade 100 mm	931165 100
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1250 mm	931155 1250