

Garant GRIDLINE

Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 26×24G, Hoogte: 700mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931155 700
GTIN	4062406063092
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 30×28G, geschikt voor lades 26×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Lades nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let bij het plaatsen van lades in de behuizingen voor gereedschapskasten op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke ladefronthoogtes.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	600 mm
Breedte	750 mm
Diepte	700 mm
Gewicht	35 kg

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Aantal deuren	0
Hoogte	700 mm
Diepte in G	28
Breedte in G	30
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Aantal lades	0
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast