

Garant GRIDLINE

**Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 26×24G, Hoogte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931155 800
GTIN	4062406063108
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 30×28G, geschikt voor lades 26×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**T.b.v.:**

Lades nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Let bij het plaatsen van lades in de behuizingen voor gereedschapskasten op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke ladefronthoogtes.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	700 mm
Breedte	750 mm
Gewicht	38 kg
Aantal deuren	0

Hoogte	800 mm
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Diepte	700 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte in G	28
Breedte in G	30
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Aantal uittrekbare legborden	0
Aantal lades	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast