

Garant GRIDLINE

Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 26×24G, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931155 900
GTIN	4062406063115
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 30×28G, geschikt voor lades 26×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Lades nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let bij het plaatsen van lades in de behuizingen voor gereedschapskasten op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke ladefronthoogtes.

Technische beschrijving

Aantal deuren	0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte	800 mm
Diepte	700 mm

Breedte	750 mm
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Gewicht	41 kg
Hoogte	900 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	28
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Aantal lades	0
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast