

bimos

## Draaikruk, kunstleder, met glijdoppen



### Bestelgegevens

Bestelnummer	965405
GTIN	4016849535074
Artikelklasse	96B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

5-Armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting met afwasbare kunstlederen bekleding, zwart, met randbescherming rondom.

Kruisvoet-Ø 640 mm.

Zitting-Ø 400 mm.

**Norm:****DIN 68877**

Belastbaarheid stoel: 120 kg

Hoogteverstelling bereik: 430 - 600 mm

Zitting-Ø: 400 mm

Kruisvoet-Ø: 640 mm

Kleur zittingmateriaal: zwart

### Technische beschrijving

Kruisvoet-Ø	640 mm
Materiaal kruisvoet	Kunststof

Norm	DIN 68877
Zitting-Ø	400 mm
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Kleur zittingmateriaal	zwart
Materiaal zitting	Kunstleder
Hoogteverstelling type	Ringbediening
Serie	Base-Tec
Uitvoering	zonder wielen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	430 - 600 mm
Producttype	Kruk

---

## Accessoires

Glijdoppen(1 set = 5 stuks)	963188
-----------------------------	--------