

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	40 mm
Verenset	259044 1
Functiebreedte L ₄	50 mm
Kniehefboomschroef	259018 1
Totale lengte L	250 mm
Onderlegplaat	259031 16
Koplengte L ₁	45 mm
ISO-code houder	PSKNR/L 4040S19
Plaatafmeting	19 mm
Kniehefboom	259015 1
geschikte wisselplaat	SN.. 1906..
Set verende stiften	259047 1
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder