

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Verenset	259044 1
geschikte wisselplaat	SN.. 1906..
Set verende stiften	259047 1
Onderlegplaat	259031 16
Koplengte L <sub>1</sub>	45 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	50 mm
Schachtgrootte	40 mm
Kniehefboomschroef	259018 1
Totale lengte L	250 mm
ISO-code houder	PSKNR/L 4040S19
Kniehefboom	259015 1
Plaatafmeting	19 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder