

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	45 mm
Onderlegplaat	259031 16
Totale lengte L	250 mm
Verenset	259044 1
Plaatafmeting	19 mm
Kniehefboomschroef	259018 1
geschikte wisselplaat	SN.. 1906..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	50 mm
Set verende stiften	259047 1
Kniehefboom	259015 1
Schachtgrootte	40 mm
ISO-code houder	PSSNR/L 4040S19
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder