

Garant**Snijkop, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 2
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Onderlegplaat	259031 20
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	10,3 mm
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	28 mm
Serie	QuickTurn
Kniehefboomschroef	259018 2
Kniehefboom	259015 2
Totale lengte L neutrale houders	125 mm
ISO-code houder	PSDNN 2020K12
Plaatafmeting	12 mm
Set verende stiften	259047 2
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder