

Garant**Snijkop, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 2
Verenset	259044 2
Schachtgrootte	16 mm
Serie	QuickTurn
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Kniehefboomschroef	259018 2
Totale lengte L neutrale houders	100 mm
Set verende stiften	259047 2
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	8,3 mm
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	31 mm
ISO-code houder	PSDNN 1616H12
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	259031 20
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder