

**Garant**
**Snijkop, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	12,8 mm
Serie	QuickTurn
Plaatafmeting	12 mm
ISO-code houder	PSDNN 2525M12
Kniehefboom	259015 2
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
Onderlegplaat	259031 20
Schachtgrootte	25 mm
Verenset	259044 2
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	29 mm
Set verende stiften	259047 2
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee

Instelhoek $\kappa$	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder