

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 36×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1250/13**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931305 1250/13
GTIN	4062406063580
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×28G, met lades 36×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Breedte	1000 mm
Lades nuttige breedte	900 mm

Lades nuttige diepte in G	24
Nuttige hoogte voor lades	1150 mm
Diepte	700 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Nuttige hoogte	1150 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Aantal deuren	0
Lades nuttige diepte	600 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	36x24
Hoogte	1250 mm
Gewicht	282 kg
Aantal lades	13
Aantal uittrekbare legborden	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Lade,75 kg Fronthoogte lade 75 mm	931353 75
Lade,75 kg Fronthoogte lade 150 mm	931353 150
Lade,75 kg Fronthoogte lade 50 mm	931353 50
Lade,75 kg Fronthoogte lade 125 mm	931353 125
Lade,75 kg Fronthoogte lade 300 mm	931353 300
Lade,75 kg Fronthoogte lade 100 mm	931353 100
Lade,75 kg Fronthoogte lade 250 mm	931353 250
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,75 kg Fronthoogte lade 200 mm	931353 200
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1250 mm	931335 1250