

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 36×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931315 1000/8
GTIN	4062406063610
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×28G, met lades 36×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 250

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 36×24

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 700 mm  
 Nuttige hoogte: 900 mm  
 Nuttige hoogte voor lades: 900 mm  
 Lades nuttige breedte: 900 mm

## Technische beschrijving

Lades nuttige breedte	900 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	1000 mm
Aantal deuren	0
Gewicht	195 kg
Hoogte	1000 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	250 mm
Aantal lades	8
Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
Diepte	700 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Nuttige hoogte	900 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Aantal uittrekbare legborden	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee

Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Gereedschapskast

## Accessoires

Lade, 200 kg fronthoogte lade 150 mm	931355 150
Lade, 200 kg fronthoogte lade 125 mm	931355 125
Lade, 200 kg fronthoogte lade 200 mm	931355 200
Lade, 200 kg fronthoogte lade 75 mm	931355 75
Lade, 200 kg fronthoogte lade 300 mm	931355 300
Lade, 200 kg fronthoogte lade 100 mm	931355 100
Lade, 200 kg fronthoogte lade 250 mm	931355 250
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1000 mm	931335 1000