

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 36×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1250/8**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 931315 1250/8 |
| GTIN | 4062406063641 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×28G, met lades 36×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 100, 125, 150, 200, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|----|
| Lades nuttige breedte in G | 36 |
|----------------------------|----|

| | |
|--|-----------------------|
| Nuttige hoogte voor lades | 1150 mm |
| Lades nuttige diepte | 600 mm |
| Ladefronthoogte | 75 mm |
| Ladefronthoogte | 100 mm |
| Ladefronthoogte | 100 mm |
| Ladefronthoogte | 100 mm |
| Ladefronthoogte | 125 mm |
| Ladefronthoogte | 150 mm |
| Ladefronthoogte | 200 mm |
| Ladefronthoogte | 300 mm |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Aantal deuren | 0 |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 36×24 |
| Lades nuttige diepte in G | 24 |
| Breedte | 1000 mm |
| Aantal lades | 8 |
| Diepte | 700 mm |
| Lades nuttige breedte | 900 mm |
| Gewicht | 215 kg |
| Nuttige hoogte | 1150 mm |
| Hoogte | 1250 mm |
| Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek | nee |
| Aantal uittrekbare legborden | 0 |
| Materiaaldikte | 1,2 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |

| | |
|----------------------|--|
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 36x24G |
| Producttype | Gereedschapskast |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Slotplaat voor GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 100 mm | 931355 100 |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 250 mm | 931355 250 |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 75 mm | 931355 75 |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 150 mm | 931355 150 |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 300 mm | 931355 300 |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 200 mm | 931355 200 |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 125 mm | 931355 125 |
| Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1250 mm | 931335 1250 |