

Garant GRIDLINE

**Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 36×24G, Hoogte: 1500mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 931335 1500   |
| GTIN          | 4062406063733 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 40×28G, geschikt voor lades 36×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**T.b.v.:**

Lades nr. 931353, 931354, 931355, 931356.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

**Technische beschrijving**

|  |         |
|--|---------|
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja      |
| Hoogte                                   | 1500 mm |
| Nuttige hoogte                           | 1400 mm |
| Gewicht                                  | 65 kg   |

|   |  |
|---|--|
| Breedte                                     | 1000 mm  |
| Aantal deuren                               | 0  |
| Diepte                                      | 700 mm   |
| Nuttige hoogte voor lades                   | 1400 mm  |
| Diepte in G                                 | 28   |
| Breedte in G                                | 40   |
| Uitvoering                                  | Naar keuze te configureren                                     |
| Maximale belastbaarheid                     | 4000 kg  |
| Aantal uittrekbare legborden                | 0  |
| Aantal lades                                | 0  |
| Materiaaldikte                              | 1,2 mm   |
| Uittrekbaarheid lade                        | Uittrekbeveiliging   |
| Hoogteverstelling in raster                 | 25 mm  |
| Stiftcilinderslot                           | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren                                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 36×24G   |
| Producttype                                 | Behuizing voor gereedschapskast                                |

## Accessoires

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Slotplaat voor GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
|-----------------------------------|-------------|