


Garant GRIDLINE

Lade, 75 kg, 36×24G, Fronthoogte lade: 300mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931353 300
GTIN	4062406063818
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 40×28G nr. 931335.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Fronthoogte	300 mm
Nuttige hoogte	275 mm
Gewicht	26 kg
Nuttige breedte in G	36

Nuttige diepte in G	24
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	900 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade

Accessoires

PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951032 36
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951030 36