


Garant GRIDLINE

**Lade, 200 kg, 36×24G, fronthoogte lade: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931355 125
GTIN	4062406063849
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 200 kg.

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 40×28G nr. 931335.

**Levering:**

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

**Technische beschrijving**

Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Nuttige hoogte	100 mm
Fronthoogte	125 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Gewicht	19 kg
Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte in G	36

Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	600 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade

---

## Accessoires

Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951032 36
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951030 36