


Garant GRIDLINE

Lade, 75 kg, 36×24G, Fronthoogte lade: 150mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931353 150
GTIN	4062406063788
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 40×28G nr. 931335.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Gewicht	20 kg
Nuttige hoogte	125 mm
Fronthoogte	150 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Nuttige diepte in G	24

Nuttige breedte in G	36
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	600 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade

Accessoires

Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951030 36
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951032 36
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10