

Garant GRIDLINE

**Lade, 75 kg, 26×20G, Fronthoogte lade: 150mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	930633 150
GTIN	4062406064006
Artikelklasse	9GK

## Omschrijving

### Uitvoering:

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 75 kg.

### T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 30×24G nr. 930625.

### Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

### Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

## Technische beschrijving

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Fronthoogte	150 mm
Gewicht	15 kg
Nuttige hoogte	125 mm
Nuttige diepte in G	20

Nuttige breedte in G	26
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte	650 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×20G
Producttype	Lade

## Accessoires

Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951030 26
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951032 26