

Garant GRIDLINE

**Lade, 75 kg, 20×20G, fronthoogte lade: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930533 250
GTIN	4062406063955
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 24×24G nr. 930525.

**Levering:**

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Fronthoogte	250 mm
Gewicht	15 kg
Nuttige hoogte	225 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20

Nuttige diepte in G	20
Nuttige breedte in G	20
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Producttype	Lade

## Accessoires

Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951032 20
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951030 20