

Garant GRIDLINE

Lade, 75 kg, 36×20G, Fronthoogte lade: 50mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930743 50
GTIN	4062406064112
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 40×24G nr. 930735.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Nuttige hoogte	25 mm
Fronthoogte	50 mm
Gewicht	13 kg
Nuttige breedte in G	36
Nuttige diepte in G	20

Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×20G
Producttype	Lade

Accessoires

Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951030 36
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951032 36
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10