


Garant GRIDLINE

Lade, 200 kg, 26×20G, fronthoogte lade: 200mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930635 200
GTIN	4062406064082
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 30×24G nr. 930625.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	175 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Fronthoogte	200 mm
Gewicht	16 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Nuttige breedte in G	26

Nuttige diepte in G	20
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige breedte	650 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×20G
Producttype	Lade

Accessoires

Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951030 26
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951032 26
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10