


Garant GRIDLINE

**Lade, 200 kg, 36×20G, fronthoogte lade: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930745 125
GTIN	4062406064211
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 200 kg.

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 40×24G nr. 930735.

**Levering:**

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Nuttige hoogte	100 mm
Gewicht	17 kg
Fronthoogte	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Nuttige diepte in G	20
Nuttige breedte in G	36

Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	36x20G
Producttype	Lade

## Accessoires

easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950400 75/2
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951030 36
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951032 36
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10