


Garant GRIDLINE

Lade, 200 kg, 36×20G, fronthoogte lade: 300mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930745 300
GTIN	4062406064259
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 40×24G nr. 930735.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Gewicht	24 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Nuttige hoogte	275 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Fronthoogte	300 mm
Nuttige diepte in G	20

Nuttige breedte in G	36
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte	900 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×20G
Producttype	Lade

Accessoires

Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951030 36
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951032 36