

Garant GRIDLINE

**Lade, 75 kg, 20×24G, Fronthoogte lade: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931043 125
GTIN	4062406064297
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 75 kg.

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 24×28G nr. 931035.

**Levering:**

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp **niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035**.

**Technische beschrijving**

Fronthoogte	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Gewicht	14 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	100 mm
Nuttige diepte in G	24

Nuttige breedte in G	20
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×24G
Producttype	Lade

## Accessoires

Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10	951025 10
Labelstripset 10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951030 20
PVC-afdekking voor handgrepen set 10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951032 20