

Garant GRIDLINE

Lade, 75 kg, 20×24G, Fronthoogte lade: 100mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931043 100
GTIN	4062406064280
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 24×28G nr. 931035.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Fronthoogte	100 mm
Gewicht	13 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	75 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Nuttige breedte in G	20

Nuttige diepte in G	24
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×24G
Producttype	Lade

Accessoires

Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10	951025 10
PVC-afdekking voor handgrepen set 10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951032 20
Labelstripset 10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951030 20