

Garant GRIDLINE

Lade, 75 kg, 20×24G, Fronthoogte lade: 250mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 931043 250 |
| GTIN | 4062406064327 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 24×28G nr. 931035.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp **niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035**.

Technische beschrijving

| | |
|---|--------|
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Gewicht | 17 kg |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×24 |
| Fronthoogte | 250 mm |

| | |
|--|--|
| Nuttige hoogte | 225 mm |
| Nuttige breedte in G | 20 |
| Nuttige diepte in G | 24 |
| Toepassingsgebied | Gereedschapskast |
| Nuttige breedte | 500 mm |
| Nuttige diepte | 600 mm |
| met individuele ladeontgrendeling | nee |
| Materiaaldikte | 1,2 mm |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 20×24G |
| Producttype | Lade |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10 | 951025 10 |
| Labelstripset 10-delig Lades nuttige breedte in G 20 | 951030 20 |
| PVC-afdekking voor handgrepen set 10-delig Lades nuttige breedte in G 20 | 951032 20 |