

Garant GRIDLINE

Lade, 75 kg, 20×24G, Fronthoogte lade: 75mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931043 75
GTIN	4062406064273
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 24×28G nr. 931035.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	50 mm
Fronthoogte	75 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Gewicht	12 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige diepte in G	24

Nuttige breedte in G	20
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige breedte	500 mm
Nuttige diepte	600 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×24G
Producttype	Lade

Accessoires

PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951032 20
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951030 20
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10