

HOLEX®

Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 12-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	630067 6
GTIN	4062406064518
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor bouten / moeren gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 St. nr. 631020 maat 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Verlengstukken: 1 st. nr. 632420 maat 150

Cardangewricht: 1 St. nr. 633520

Ratel: 1 St. nr. 632300

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Lengte: 184 mm

Breedte: 82 mm

Hoogte: 32 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13 mm

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Verpakking	Plaatstalen koffer
Lengte	184 mm
Breedte	82 mm
Hoogte	32 mm
Oppervlak	mat verchromd

Accessoires

6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
Cardangewricht 1/4 inch Type	633520
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632420 150
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper	632300