

HOLEX®
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 17-delig, Type: 6

Bestelgegevens

Bestelnummer	630167 6
GTIN	4062406064532
Artikelklasse	62A

Omschrijving
Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor bouten / moeren gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 12 st. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Dwarsgreep: 1 st. vergelijkbaar met nr. 633029

Opsteekhandvat: 1 st. vergelijkbaar met nr. 632829

Verlengstukken: 1 st. nr. 632420 maat 150

Cardangewricht: 1 St. nr. 633520

Ratel: 1 St. nr. 632300

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Lengte: 234 mm

Breedte: 104 mm

Hoogte: 41 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Verpakking	Plaatstalen koffer
Lengte	234 mm
Breedte	104 mm
Hoogte	41 mm

Accessoires

6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631020 4,5
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631020 12
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631020 9
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper	632300
Cardangewricht 1/4 inch Type	633520
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632420 150