

Garant GRIDLINE

Lade, 200 kg, 20×24G, fronthoogte lade: 250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931045 250
GTIN	4062406064761
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 24×28G nr. 931035.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp **niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035**.

Technische beschrijving

Fronthoogte	250 mm
Gewicht	17 kg
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg

Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Nuttige hoogte	225 mm
Nuttige breedte in G	20
Nuttige diepte in G	24
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×24G
Producttype	Lade

Accessoires

Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951030 20
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951032 20