

Garant GRIDLINE

Lade, 200 kg, 20×24G, fronthoogte lade: 200mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931045 200
GTIN	4062406064754
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 24×28G nr. 931035.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp **niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035**.

Technische beschrijving

Gewicht	16 kg
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige hoogte	175 mm
Fronthoogte	200 mm

Nuttig ladeoppervlak in G	20x24
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte in G	20
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige breedte	500 mm
Nuttige diepte	600 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20x24G
Producttype	Lade

Accessoires

Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951032 20
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951030 20