

bimos

Draaikruk, stoffen bekleding met glijdoppen en voetring



Bestelgegevens

Bestelnummer	965412
GTIN	4016849572338
Artikelklasse	96B

Omschrijving

Uitvoering:

5-armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting met zachte stoffen bekleding, zwart, met randbescherming rondom. Kruisvoet-Ø 680 mm, voetring hoogteverstelbaar. Zitting-Ø 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Belastbaarheid stoel: 120 kg
Hoogteverstelling bereik: 570 - 850 mm
Zitting-Ø: 400 mm
Kruisvoet-Ø: 680 mm
Kleur zittingmateriaal: zwart

Technische beschrijving

Kruisvoet-Ø	680 mm
Kleur zittingmateriaal	zwart
Zitting-Ø	400 mm

Norm	DIN 68877
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen met voetring
Materiaal kruisvoet	Kunststof
Materiaal zitting	Stof
Hoogteverstelling type	Ringbediening
Serie	Base-Tec
Uitvoering	hoge zithoogte
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	570 - 850 mm
Producttype	Kruk

Accessoires

Glijdoppen(1 set = 5 stuks)	963188
-----------------------------	--------