


Garant GRIDLINE

**Lade, 200 kg, 26×24G, fronthoogte lade: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931165 100
GTIN	4062406064907
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 200 kg.

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 30×28G nr. 931155.

**Levering:**

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	75 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Gewicht	15 kg
Fronthoogte	100 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Nuttige breedte in G	26

Nuttige diepte in G	24
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	650 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Lade

## Accessoires

PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951032 26
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951030 26
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10