

Garant GRIDLINE

Lade, 75 kg, 26×24G, fronthoogte lade: 200mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931163 200
GTIN	4062406064860
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 30×28G nr. 931155.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp **niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035**.

Technische beschrijving

Gewicht	18 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Nuttige hoogte	175 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Fronthoogte	200 mm
Nuttige diepte in G	24

Nuttige breedte in G	26
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige breedte	650 mm
Nuttige diepte	600 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Lade

Accessoires

Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10	951025 10
PVC-afdekking voor handgrepen set 10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951032 26
Labelstripset 10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951030 26