


Garant GRIDLINE

Lade, 200 kg, 26×24G, fronthoogte lade: 150mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931165 150
GTIN	4062406064921
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 30×28G nr. 931155.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Gewicht	17 kg
Nuttige hoogte	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Fronthoogte	150 mm
Nuttige breedte in G	26

Nuttige diepte in G	24
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	650 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Lade

Accessoires

PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951032 26
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951030 26