


Garant GRIDLINE

**Lade, 200 kg, 46×24G, fronthoogte lade: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931455 200
GTIN	4062406065003
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor het inzetten van sleufscheidingsstrips in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 200 kg.

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 50×28G nr. 931435.

**Levering:**

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Er kunnen alleen GridLine insteekbare scheidingswanden in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

**Technische beschrijving**

Gewicht	26 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
Nuttige hoogte	175 mm
Fronthoogte	200 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg

Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte in G	46
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	1150 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	46×24G
Producttype	Lade

## Accessoires

PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 46	951032 46
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 46	951030 46
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10