


Garant GRIDLINE

Lade, 200 kg, 46×24G, fronthoogte lade: 75mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	931455 75
GTIN	4062406064969
Artikelklasse	9GK

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor het inzetten van sleufscheidingsstrips in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 50×28G nr. 931435.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Er kunnen alleen GridLine insteekbare scheidingswanden in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

Technische beschrijving

Gewicht	19 kg
Nuttige hoogte	50 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Fronthoogte	75 mm

Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte in G	46
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige breedte	1150 mm
Nuttige diepte	600 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	46×24G
Producttype	Lade

Accessoires

Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 46	951030 46
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 46	951032 46